

**DCMX 11T304 Wiper, Gatunki: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 11T304
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	WP
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,15 - 1 mm
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA125P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia