

**DCMT 070202, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Gatunek	CA125P

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia