

**VBMT 110304, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 260 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia