


**CNMM 160616, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,6 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Łamacz wiórów	PX
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 380 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Gatunek	CA115P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160616
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	ciągły

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia