


**CNMG 120412, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Gatunek	CA115P
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	PMG

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia