


**CNMM 190612, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Gatunek	CA115P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 380 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Łamacz wiórów	PX
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190612
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia