

**DNMG 150604, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA115P
Łamacz wiórów	PQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia