


**SNMG 150612, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
posuw $f$	0,3 - 1 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PH
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia