

**DCMT 070208, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

tolerancja	M
Gatunek	CA115P
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

DCMT 070208

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia