

**VBMT 160404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	HQ
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 340 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia