

Garant**Tarcze kompaktowe, Ø 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 180/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554061 180/2
GTIN	4067263290759
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Włóknina ze ścierniwem związanym żywicą, **kształt sprasowanego krążka.**

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Nadają się zwłaszcza do **szlifowania wykańczającego i okrawania**. Zapewniają **dokładne wykończenie** i zmniejszają chropowatość wszystkich materiałów.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. nr 573510 i nast.

Opis techniczny

Materiały ścierne	Korund zwykły (A)
wersja	2 A średni
oznaczenie ziarnistości	A

stopień twardości	miękkie
ziarnistość	Priemoné
porównanie ziarnistości	180
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	22000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcze kompaktowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

suchy

nadaje się