

**CNMG 160608, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
Łamacz wiórów	PH
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Gatunek	CA115P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia