

**CNMG 190608, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PH
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190608
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
posuw $f$	0,28 - 0,88 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia