

**CNMG 160616, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Gatunek	CA115P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	PH
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,28 - 0,88 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia