


**CNMM 160612, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Łamacz wiórów	PX
Gatunek	CA115P
promień naroża	1,2 mm
posuw $f$	0,25 - 0,9 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia