

**DC.T 11T304, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

tolerancja	M
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	HQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 340 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA115P
Materiał ostrza	HM

promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia