

**Frezy jeżowe 90° MECH17, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 40/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408
Długość wysięgu L_1	73 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
długość całkowita L_{ges}	136 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BD.. 1704
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	59 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
Ø chwytu D_s h6	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
Liczba płytek skrawających	8
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------