

**DNMG 150612, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	PMG
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia