

Garant**GARANT Softcut® HSI z dużą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
63/6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214906 63/6
GTIN	4045197674470
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skrawającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

wskazówka:

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.**

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP.**

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 6$ mm.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$.	6 mm
--	------

pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.. 0836..
Ø otworu uchwytu	22 mm
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Ø ostrzy D _c	63 mm
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219863
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2