

**DNMG 150612, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Łamacz wiórów	PH
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia