

**TNMG 160404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251582 CA115P |
| GTIN | 4960664046324 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| Warunki skrawania | ciągły |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Materiał ostrza | HM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Gatunek | CA115P |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 5 mm |
| Łamacz wiórów | PMG |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 |
| posuw f | 0,15 - 0,5 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 180 - 400 m/min |
| Zastosowanie główne | P |

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia