


**Garant****SOMT 120508 PDER, CU7530, Typ: ST500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

cermet.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
typ	ST500
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 120508 PDER
Gatunek	CU7530

Materiał ostrza	Cermet
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	210 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		