


**SNMG 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251164 CA115P |
| GTIN | 4960664041015 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Gatunek | CA115P |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 180 - 400 m/min |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Zastosowanie główne | P |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 |
| Łamacz wiórów | PQ |
| posuw f | 0,13 - 0,4 mm/obr, |
| Materiał ostrza | HM |

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia