

**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
posuw f	0,14 - 0,55 mm/obr,
Gatunek	CA115P
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Łamacz wiórów	WQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia