

**VNMG 160408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PQ
Gatunek	CA115P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
promień naroża	0,4 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia