

**Głowice frezarskie 90° MEC17, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania. Mała liczba ostrzy.

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	22 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	15,7 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø ostrzy D_c	50 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 170408
Liczba ostrzy Z	4
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,34 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	41,6 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	93 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------