

**WNMG 080412 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,14 - 0,55 mm/obr,
Łamacz wiórów	WQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia