

**CC.T 060204, Gatunek: CA115P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT060204-HQ CA115P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 270 m/min

Zastosowanie główne

P

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia