

**DC.T 11T302, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Gatunek	CA115P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 340 m/min
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Łamacz wiórów	HQ
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302

Zastosowanie główne

P

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia