


**CCMT 09T302, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	GK
Materiał ostrza	HM
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

90 - 340 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia