

**DCMT 070202, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne

120 - 340 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia