

**Frezy jeżowe 90° MECH17, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 50/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	74 mm
Ø chwytu D_s h6	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø ostrzy D_c	50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
pasująca wymienna płytki skrawająca	BD.. 1704
długość całkowita L_{ges}	161 mm
Długość wysięgu L_1	88 mm
Liczba płytek skrawających	20
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------