


Garant**DC.T 070202, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070202 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zastosowanie główne	N
Łamacz wiórów	AM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm

promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia