

**DC.T 070202, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DC.T 070202 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 100 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 100 m/min
Zastosowanie główne	Ti
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	MQ
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm

Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
Gatunek	SW05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia