



Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, liczba szczypiec: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy

700156 8

GTIN

Klasa artykułu

73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione, wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Przegub szczypiec do pierścieni osadczych zewnętrznych ze **sprężyną rozwierającą**.

Zalety:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, nawet 10-krotnie większa trwałość w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5256 C i D – do wewnętrznych pierścieni osadczych.

DIN 5254 A i B – do zewnętrznych pierścieni osadczych.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719790, rozm. J1; J2; J11; J21.

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719890, rozm. A1; A2; A11; A21.

wskazówka:

Asortyment z walizką patrz nr 700155, wielk. 8

Opis techniczny

Karta danych

Ø końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	1,25; 1,8 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
do wewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	130; 140; 175; 185 mm
liczba szczypiec	8
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
Ø końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	1,25; 1,8 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	130; 140; 170; 180 mm
Norma	DIN 5256 C i D
Norma	DIN 5254 A i B
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/700156-8>