



## Wiertła z węglnikami spiekanymi HM do betonu, Ø wiertła: 5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

786001 5

GTIN

Klasa artykułu

76G

### Opis

#### Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

**Wiertło udarowo-obrotowe** z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

#### Zastosowanie:

Głównie do **wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.

### Opis techniczny

długość całkowita

85 mm

Ø chwytu

5 mm

Ø wiertła

5 mm

długość linii śrubowej

45 mm

Materiał ostrza	HM
norma	DIN 8039
norma	ISO 5468
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	Trzpień walcowy
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia