

**Garant****APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKT 1604 PDTR
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	4,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	320 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	80 m/min	P

Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	60 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	50 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	180 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	170 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	280 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		