

**Garant****RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212251 HART
GTIN	4067263499541
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{maks.}} = 2,5 \text{ mm}$ .

## Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHW 1003 MOT
Gatunek	HB7605
posuw $f_z$ na ząb	0,16 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	125 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	155 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	160 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo	130 m/min	H
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		