



Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 39



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081285 39
GTIN	5708997362051
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Reflektor akumulatorowy NOVA „for Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.

- **Nowa zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiოდami LED.**
- **Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.**
- **Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.**

Dzięki systemowi dualnemu można stosować zarówno jako promiennik akumulatorowy do użytku mobilnego, jak i z przewodem zasilającym.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z ładowarką.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wys. całkowita	275 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Strumień światła	600 - 6000 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pobór mocy	39 W
długość całkowita	275 mm
Szerokość całkowita	92 mm