

**Głowice frezarskie 90° MEC17, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania. Mała liczba ostrzy.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	15,7 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BDMT 170408
Ø ostrzy D_c	80 mm
Liczba ostrzy Z	6
Kąt rampingu $\alpha_{\text{ maks.}}$	0,2 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{ maks.}}$	71,6 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	153 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------