

**DC.T 11T304, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 100 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 100 m/min
Zastosowanie główne	Ti
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Łamacz wiórów	MQ
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	SW05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia