

**DC.T 070204, Gatunek: CA510**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070204 CA510 Gatunek: CA510
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia