

**Garant****Włókninowa tarcza kompaktowa, Ø 115 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567005 180
GTIN	4067263516699
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia **obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji. Uniwersalna tarcza** do łatwego usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej drobnych rys, usuwania zabarwień.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni i krawędzi na szlifierkach kątowych (zalecana liczba obrotów 6000 obr./min).

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	180
stopień twardości	miękkie
oznaczenie ziarnistości	SiC
Ø otworu	22,23 mm
wersja	3 S fine
ziarnistość	drobne
Materiały ścierne	Karborund (SiC)

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
opis kształtu	płaskie
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	60 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze kompaktowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		