

Garant

Frez do szybkich posuwów GARANT Softcut HSI, z otworem, ØD / liczba ostrzy
Z: 42/3mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające są ustawione w oprawce pod kątem 15°.

Zastosowanie:

Wybrać wartość f_z 0,8 mm.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,0, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	16 mm
śruby mocujące	219833 (15IP; 3Nm)
Seria	Softcut®
pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.. 1205..
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Frez obiegowy Ø D_{min} .	56,5 mm

Ø ostrzy D_c	42 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2,8 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Liczba ostrzy Z	3
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	78,3 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	1,75 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	15 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowica frezarska do płaszczyzn

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219833
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP