

**Czujnik cyfrowy, Zakres pomiarowy: 12,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowy wskaźnik analogowy. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych. Wkładka pomiarowa z kulką z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.

Zaleta:

- Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1.
- Czerwone/zielone podświetlanie tła LCD do wizualnej analizy tolerancji GO/±NG.
- Analogowy wykres słupkowy.
- Funkcja ZAKRESU MAKŚ./MIN. (wartość bicia) z częstotliwością 500 skanów/s.
- Zewnętrzne zasilanie przy użyciu zasilacza AC.
- Wysoka precyzja.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniami ciał obcych o $\varnothing$ 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Z przewodem zasilającym nr 497661, zasilaczem sieciowym AC 6 V / 2 A (wersja CEE Niemcy).

Wyp. dodatkowe:

Kabel do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opis techniczny

głębokość	42,9 mm
nacisk pomiarowy	$\leq 1,5$ N

Karta danych

Ø korpusu	59 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
odczyt do wyboru	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibracja	C1
długość	117,8 mm
zakres pomiarowy	12,5 mm
stopień ochrony IP	IP 30
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,0025 mm
Norma	norma zakładowa
wysokość cyfr	11 mm
wskazania z podświetleniem tła	tak
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434622-12,5>