

Yale

Pętle zaciskowe, żółte, 3000 kg, długość użytkowa: 3 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086160 3
GTIN	4025092360500
Klasa artykułu	08Z

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Szerokość pasa pętli: 60 mm

Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL: 3000 kg

Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL: 2400 kg

Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°: 6000 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°: 4200 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°: 3000 kg

długość obwodu pętli: 6 m

Opis techniczny

długość użytkowa	3 m
długość obwodu pętli	6 m
Szerokość pasa pętli	60 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	3000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	2400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	6000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	4200 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°

3000 kg