

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 2020K16
śruba do płytki podporowej	259025 3
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 2
długość główki L <sub>1</sub>	32 mm
płytki podporowa	259031 39
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

płytki podporowa Typ 39	259031 39
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500