

**TNMG 160408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Klasa artykułu	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 4,5 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 450 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4,5 mm
Łamacz wiórów	PS
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4 mm
Zastosowanie główne	P

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia