

Szlifierki proste, Typ: GGS30LS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.

- **Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.**
- **Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.**
- **Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.**
- **Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.**
- **Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.**
- **6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.**

Idealnie nadaje się do wymagających prac w metalu i szlifowanie kamienia, nawet w ciasnych pomieszczeniach.

w dostawie::

W komplecie tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze do mocowania SW 19.

Opis techniczny

masa	1,7 kg
oznaczenie producenta	GGS 30 LS
Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych	6 mm
częstotliwość sieciowa	50 Hz

elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
maks. wibracje wg EN	3 m/s ²
zakres prędkości obrotowej	7000 - 33000 min ⁻¹
napięcie znamionowe	230 V
pobór mocy	750 W
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Szlifierki proste