

## Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, Typ: GAS1812MC



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Mobilne odkurzacze akumulatorowe. Łatwość transportu i wygodna obsługa dzięki paskowi do noszenia, na którym można zawiesić odkurzacz. Odkurzacz akumulatorowy o klasie ochrony przed pyłem M.

- **Ułatwia pracę dzięki bezprzewodowemu systemowi Auto-Start firmy Bosch.**
- **Doskonała siła ssania dzięki bezszczotkowemu silnikowi.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.**

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866. System automatycznego uruchamiania dostępny od nr 070237.

### Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
długość węża ssącego	1,6 m
oznaczenie producenta	GAS 1812 MC
Napięcie akumulatorów	18 V

pojemność zbiornika	8 l
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
przepływ objętościowy	1800 l/min
Masa bez akumulatorów	8 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073853 B18
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18